

Servomotor EMMS-AS-140-L-HS-RS

číslo dielca: 550135

Výbehový typ

bez prevodovky.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP54
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	6
Krútiaci moment v kľúde	25,48 Nm
Menovitý krútiaci moment	20,05 Nm
Špičkový krútiaci moment	48,8 Nm
Menovité otáčky	2.000 1/min
Max. počet otáčok	2.460 1/min
Menovitý výkon motora	4.420 W
Menovitý prúd motora	7,8 A
Špičkový prúd	20 A
Konštanta motora	2,72 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	162,39 mV/min
Odpor vinutia fáza-fáza	1,41 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	13,44 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	19,027 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	16.200 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	200 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	1.060 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, single turn
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Rozdelenie enkódera polohy rotora	18 Bit
MTTF, subkomponenty	76 rokov, enkóder
MTTFd, subkomponenty	152 rokov, enkóder
Energetická účinnosť	ENEFF (CN) / Class 2