

Ventilový terminál VTUB-12

FESTO

číslo dielca: 553983
Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Elektrické ovládanie	Fieldbus Multipól
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	nie
Druh ventilového ostrova	23
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku	Funkcia bezpečného odpojenia nízkeho napätia (PELV)
Pracovný tlak Mpa	0,28 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2,8 ... 8 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	0 - 8 bar pri externom pomocnom ovládacom vzduchu
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
KC značka	KC-EMV
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster
Max. počet miest na ventily	35
Max. počet tlakových zón	18
Typ ovládania	elektrický
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný 5/2 bistabilný 5/2 monostabilný
Veľkosť ventilu	12 mm 24 mm
Max. štandardný menovitý prietok	400 l/min pri 12 mm
Zástavbová šírka	12 mm 24 mm
Menovitá hodnota	3 mm
Funkcia odsávania	neškrtiteľný
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %