

Os s klzným vedením EGC-70- -FA

číslo dielca: 558864

FESTO

S guľičkovým obežným vedením, bez pohonu.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 5.000 mm
Velkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx	395E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	577E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	1.850 N
Max. sila Fz	1.850 N
Max. odpor presunu naprázdno	15 N
Maximálny moment Mx	16 Nm
Torzny moment zotrvačnosti It	240E+03 mm ⁴
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycieho profilu	ABS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný