

Os s klzným vedením EGC-120- -FA

číslo dielca: 558866

FESTO

S guľičkovým obežným vedením, bez pohonu.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Pracovný zdvih | 50 ... 8.500 mm |
| Velkosť | 120 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guľičkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| Maximálne zrýchlenie | 50 m/s ² |
| Max. Rýchlosť | 5 m/s |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx | 4.620E+03 mm ⁴ |
| Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly | 5.650E+03 mm ⁴ |
| Max. sila Fy | 6.890 N |
| Max. sila Fz | 6.890 N |
| Max. odpor presunu naprázdno | 15 N |
| Maximálny moment Mx | 144 Nm |
| Torzny moment zotrvačnosti It | 2.680E+03 mm ⁴ |
| Pneumatický prípoj, zverná jednotka | M5 |
| Materiál profilu | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krycieho profilu | ABS |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiál vedenia vozíka | Oceľ |
| Materiál vodiacej lišty | Oceľ |
| Materiál vozíka | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |