


# Elektrický minisuport EGSK-46- -

číslo dielca: 562753

FESTO



Vzorové zobrazenie



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	200 ... 840 mm
Velkosť	46
Priemer vretena	15 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S guličkovou skrutkou
referenčný pohyb	Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Maximálne zrýchlenie	20 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,43 ... 1,48 m/s
Presnosť opakovania	±0,003 - ±0,01 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	6.600 N
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	240E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	1.500E+03 mm <sup>4</sup>
Max. tlačná sila Fx	192 ... 392 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvihu	0,39 kgcm <sup>2</sup>
Konštanta posuvu	10 ... 20 mm/U
Statická nosnosť pevného ložiska	3.240 N
Typ upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál profilu	potiahnutý, pokrytý vysokolegovaná oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ