

# Elektrický minisuport EGSP-46- -

FESTO

číslo dielca: 562757


Výbehový typ

S guličkovým obežným vedením

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	200 ... 840 mm
Veľkosť	46
Priemer vretena	15 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S guličkovou skrutkou
referenčný pohyb	Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Maximálne zrýchlenie	20 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,43 ... 2 m/s
Presnosť opakovania	±0,003 - ±0,01 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	6.700 N
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	205E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lz	1.450E+03 mm <sup>4</sup>
Max. tlačná sila Fx	267 ... 460 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,39 kgcm <sup>2</sup>
Konštanta posuvu	10 ... 20 mm/U
Statická nosnosť pevného ložiska	3.330 N
Typ upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál koncovej dosky	Hliníková tvárna zliatina potiahnutý, pokrytý
Materiál profilu	potiahnutý, pokrytý vysokolegovaná oceľ
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ