


Elektrický minisuport EGSK-20-75-6P

číslo dielca: 562762

FESTO

S guličkovým obežným vedením



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	75 mm
Velkosť	20
Reverzná vôľa	$\leq 20 \mu\text{m}$
Priemer vretena	6 mm
Stúpanie vretena	6 mm/U
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S guličkovou skrutkou
referenčný pohyb	Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Maximálne zrýchlenie	10 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,79 m/s
Presnosť opakovania	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	1.000 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	2.849 N
Dynamická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	860 N
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	6,1E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lz	62E+03 mm ⁴
Max. prevodový moment	0,069 Nm
Max. sila Fy	764 N
Max. sila Fz	764 N
Maximálny moment Mx	9,9 Nm
Maximálny moment My	3,2 Nm
Maximálny moment Mz	3,2 Nm
Max. tlačná sila Fx	72 N
Hnací moment pri chode naprázdno	0,005 Nm
Statická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	1.450 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	6.300 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,01 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0,00144 kgcm ²
Konštanta posuvu	6 mm/U
Statická nosnosť pevného ložiska	1.240 N
Referenčná hodnota, prevádzkový výkon	3.000 km
Pohybovaná hmotnosť	64 g
Hmotnosť vozíka	64 g
Hmotnosť výrobku	583 g
Hmotnosť dodatočného vozíka	64 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	380 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	27 g

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál profilu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ