


Kyvný pohon DSM-40-270-P1-A-B

číslo dielca: 566211

FESTO

S čapom hriadeľa, elastické tlmiace krúžky/-dosky na oboch stranách s pevným dorazom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | 40 |
| Uhol tlmenia | 6,5 deg |
| Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia | 0 ... 240 deg |
| Uhol otáčania | 0 ... 240 deg |
| Tlmenie | obojsmerné elastické tlmiace kúžky s pevným dorazom |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| jemné nastavenie | -6 deg |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Kyvné krídlo |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Max. frekvencia otáčania pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Maximálna axiálna sila | 120 N |
| Maximálna radiálna sila | 350 N |
| Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 20 Nm |
| Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,105 kgm ² |
| Hmotnosť výrobku | 2.870 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hriadeľa pohonu | Oceľ poniklované |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |