


Minisuport DGSL-8-30-EA

číslo dielca: 570168

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 30 mm |
| Nastaviteľný rozsah koncových polôh/ Dlhý predný | 20,5 mm |
| Nastaviteľný rozsah koncových polôh/ Dlhý zadný | 3,5 mm |
| priemer piesta | 10 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Priečna doska |
| Tlmenie | Krátke tlmiace krúžky/dosky na oboch stranách |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Klietka pre guľčové ložisko |
| Konštrukčné vyhotovenie | Priečna doska piest piestna tyč Suport |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 8 bar |
| Max. Rýchlosť | 0,8 m/s |
| Presnosť opakovania | 0,3 mm |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,08 Nm |
| Dĺžka tlmenia | 1,5 mm |
| Max. sila Fy | 850 N |
| Max. sila Fz | 850 N |
| Maximálny moment Mx | 9 Nm |
| Maximálny moment My | 5,5 Nm |
| Maximálny moment Mz | 5,5 Nm |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 40 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 47 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 121 g |
| Hmotnosť výrobku | 296 g |
| Alternatívne pripojenia | pozri výkres výrobku |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | M3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál tesnení | HNBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |