

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VK6-LP

číslo dielca: 573941

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Vlastnosť vedenia | Pre statické aplikácie |
| Ochrana proti prepólovaniu | bipolárny |
| Prídavné funkcie | Zhášanie iskier |
| Zobrazenie stavu signálu | LED |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V 12 V |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -5 ... 60 °C |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 0,27 Nm |
| Min. polomer ohybu kábla | 34 mm |
| Hmotnosť výrobku | 11 g |
| Elektrická prípojka | 2-pólový / 2-žilový Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec |
| Káblové usporiadanie | 2x0,25 |
| Priemer kábla | 3,4 mm |
| Tolerancia priemeru kábla | ± 0,1 mm |
| Dĺžka kábla | 0,5 m |
| Žilové konce | Káblová koncovka |
| Ochrana uzemnením | nie je k dispozícii |
| Typ upevnenia | na elektro- magnetickom ventilu so samoreznou skrutkou |
| Farba púzdra | čierny |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | PA |
| Materiál tesnení | EPDM |
| Materiál telesa | PA |
| Materiál izolácie kábla | TPV |
| Materiál skrutiek | Zušľachtená oceľ |