


Elektrický pohon ESBF-BS-63-300-10P

číslo dielca: 574098

★ Základný program

S guľičkovou maticou. Elektricky hnané vreteno ktoré prevádza rotačný pohyb motora na lineárny pohyb piestnej tyče.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Velkosť | 63 |
| Zdvih | 300 mm |
| závit na piestnej tyči | M16x1,5 |
| Reverzná vôľa | 30 µm |
| Priemer vretena | 25 mm |
| Stúpanie vretena | 10 mm/U |
| Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- podľa normy | 0,4 deg ISO 15552 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| koniec piestnej tyče | vonkajší závit |
| Typ motora | Servomotor |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Konštrukčné vyhotovenie | Elektrický valec s guľičkovou skrutkou |
| Vreteno | Vreteno s guľičkovým vedením |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | klzné vedenie |
| Maximálne zrýchlenie | 15 m/s ² |
| Max. Rýchlosť | 0,53 m/s |
| Presnosť opakovania | ±0,01 mm |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Max. prevodový moment | 13,1 Nm |
| Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu | 700 N |
| Max. tlačná sila Fx | 7.000 N |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,45 Nm |
| Referenčná hodnota záťaže, horizontálne | 700 kg |
| Referenčná hodnota záťaže, vertikálne | 700 kg |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvihu | 2,8592 kgcm ² |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia | 0,02533 kgcm ² |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti JO | 0,48631 kgcm ² |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 1.829 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 52 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 3.163 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 87 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom alebo príslušenstvo |
| Kód rozhrania, pohon | D60 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------|---|
| Materiál krytu | Hliníkový odliatok, potiahnutý |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál skrutiek | Oceľ, pozinkovaná |
| Materiál matice vretena | ložisková oceľ |
| Materiál vretena | ložisková oceľ |
| Materiál telesa valca | Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná |