



# Pneumatický ventil VUWG-L10-B52-M7

číslo dielca: 573825

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Funkcia ventilu                           | 5/2 bistabilný  |
| Typ ovládania                             | pneumatický   |
| Veľkosť ventilu                           | 10 mm   |
| Štandardný menovitý prietok               | 380 l/min   |
| Pracovný tlak                             | -0,9 ... 10 bar   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | piestové šupátko  |
| Sieťový modul                             | 10,5 mm   |
| Funkcia odsávania                         | škrtené   |
| Princíp tesnenia                          | mäkký   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| Ručné pomocné ovládanie                   | žiadna  |
| Druh riadenia                             | priamo  |
| Smer prúdenia                             | reverzibilný  |
| Prekrytie                                 | Pozitívne prekrytie   |
| Riadiaci tlak                             | 1,5 ... 10 bar  |
| Vhodnosť pre vákuum                       | áno   |
| Čas prepnutia                             | 5 ms  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota média                             | -5 ... 50 °C  |
| Riadiace médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Teplota okolia                            | -5 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 48 g  |
| Typ upevnenia                             | na PR- lištu<br>s priebežným vŕtaním<br>Voliteľný:          |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12            | M5  |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 14            | M5  |
| Pneumatická prípojka 1                    | M7  |
| Pneumatická prípojka 2                    | M7  |
| Pneumatická prípojka 3                    | M7  |
| Pneumatická prípojka 4                    | M7  |
| Pneumatická prípojka 5                    | M7  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál tesnení                          | HNBR<br>NBR   |
| Materiál telesa                           | Hliník<br>eloxovaný   |