


Vstupno/výstupný modul CPX-2ZE2DA

číslo dielca: 576046

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Sieťový modul	50 mm
Hmotnosť výrobku	130 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
Max. dĺžka vedenia	30 m
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 10 stav kanálu 2 diagnostika modulu 2 diagnostika kanálu
Diagnostika	diagnostika závislá od režimu obsluhy
Počet výstupov	2
parametrizácia	Oneskorenie zapnutia/vypnutia Frekvenčný výstup Meranie rýchlostí Impulzný výstup Režaz impulzov Meranie otáčok Meranie frekvencie Meranie dĺžky cyklu Režim ovládania motora Určenie polohy Modulácia šírky pulzu Počítanie, jednorázové Počítanie, nepretržité Počítanie, periodické
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 35 mA
Počet vstupov	2
charakteristika vstupov	podľa IEC 1131-2, Typ 02
Úroveň spínania	Signál 0: ≤ 5 V Signál 1: ≥ 11 V
vstupy logického obvodu	PNP (Pozitívne spínanie)
Čas ustálenia vstupu	0,1 μ s (0,2 μ s,0,4 μ s,0,8 μ s,1 μ s,2 μ s,4 μ s,8 μ s,10 μ s,50 μ s,100 μ s,500 μ s, 1ms,3ms,10ms,20ms parametrizovateľn.)
Max. zvyškový prúd vstupov na jeden modul	2 A

charakteristický znak	Hodnota
Charakteristická krivka výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika, výstupy	NPN (spínanie k -) PNP (Pozitívne spínanie) Push-Pull ovládanie
Max. zvyškový prúd výstupov na jeden modul	10 A
Max. napájanie na jeden kanál	5 A nastaviteľných (20 W záťaž lampy)
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Výstupy - áno, ak je použité dodatočné napájanie
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý kanál