

Pneumatická radová svorka LT-2-PK-4-DA

číslo dielca: 5869

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	0,1 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	6 g
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS