

Manipulačný modul EHMY-LP-EGC-50-TB-KF- -

číslo dielca: 8004611

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
účinný priemer hnacieho pastorku	18,46 mm
Pracovný zdvih	200 ... 1.900 mm
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Predĺženie ozubeného remeňa	0,094 %
Rozstup ozubeného remeňa	2 mm
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s ozubeným remeňom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	3 m/s
Presnosť opakovania	±0,08 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila F _x	50 N
Konštanta posuvu	58 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS