

Závitová rýchlospojka CK-1/4-PK-9-KU

číslo dielca: 6258

FESTO

Vonkajší závit s tesniacou hranou, polymérové vyhotovenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaca hrana
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	5,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 9mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiál závitového čapu	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS