


Odľučovač vody MS12-LWS-G-U-V

číslo dielca: 8005550

FESTO

Odpúšťanie kondenzátu pomocou automatického ventilu na odpúšťanie kondenzátu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Odstredivý oddeľovač
Max. množstvo kondenzátu	400 ml
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Stupeň oddelenia kondenzátu	99 %
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Max. štandardný prietok	40.000 l/min
Štandardný menovitý prietok	25.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	5 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	6,3 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom Voliteľný:
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál disku vírenia	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál spojky modulu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnenia nádoby	NBR
Materiál okienka	PA
Materiál oddeľovacieho taniera	POM