

Manipulačný modul EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

číslo dielca: 8004625

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
účinný priemer hnacieho pastorku	25,78 mm
Pracovný zdvih	50 ... 800 mm
Predĺženie ozubeného remeňa	0,037 %
Rozstup ozubeného remeňa	3 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s ozubeným remeňom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Max. Rýchlosť	3 m/s
Presnosť opakovania	±0,05 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila Fx	230 N
Konštanta posuvu	81 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS