

# Manipulačný modul EHMZ-EGSL-75-BS-KF- -

číslo dielca: 8004631

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	100 ... 300 mm
Priemer vretena	20 mm
Stúpanie vretena	10 ... 20 mm/U
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s vretenom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	25 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,65 ... 1,3 m/s
Presnosť opakovania	±0,015 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila Fx	450 N
Konštanta posuvu	10 ... 20 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS