


Elektromagnetická cievka

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

číslo dielca: 8029146

FESTO

pre tubus kotvy FN, vedenie s izolovaným pripojením prívodu, 24 V DC, zapúzdrenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 4,6 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Oddelenie vydávajúce certifikát	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-Teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	207 g
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kábla	0,61 m
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál vinutia	Meď