

Os s klzným vedením

ELFA-KF-70- -

číslo dielca: 8037970

FESTO



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 5.000 mm
Veľkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Spínacia doba	100 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	146,05E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	459,29E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	1.500 N
Max. sila Fz	1.850 N
Max. odpor presunu naprázdno	11 N
Maximálny moment Mx	16 Nm
Maximálny moment My	132 Nm
Maximálny moment Mz	132 Nm
Interval mazania, závisí od zdvihu	1.000 km
Hmotnosť vozíka	790 g
Hmotnosť dodatočného vozíka	790 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2.220 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	38 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycej pásky	Pás z nerezovej ocele
Materiál vedenia vozíka	Nerezová oceľ
Materiál vodiacej lišty	Nerezová oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný