

Os s klzným vedením

ELFA-KF-120- -

číslo dielca: 8037972

FESTO



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 8.500 mm
Veľkosť	120
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Spínacia doba	100 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	1.264,58E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	4.365,79E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	5.500 N
Max. sila Fz	6.890 N
Max. odpor presunu naprázdno	23 N
Maximálny moment Mx	104 Nm
Maximálny moment My	680 Nm
Maximálny moment Mz	680 Nm
Interval mazania, závisí od zdvihu	1.000 km
Hmotnosť vozíka	3.600 g
Hmotnosť dodatočného vozíka	3.600 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	8.500 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	103 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycej pásky	Pás z nerezovej ocele
Materiál vedenia vozíka	Zušľachtená oceľ
Materiál vodiacej lišty	Zušľachtená oceľ povlak corotec
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný