


Spojovacie vedenie NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

číslo dielca: 8047681

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítokov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	18 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZB, samorezná skrutka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so samoreznou skrutkou
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	2,4 kV
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	0,2 m
Vlastnosť vedenia	Suitable for energy chains
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 29 mm
Priemer kábla	2,9 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Káblové usporiadanie	2x0,14
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba púzdra	čierny
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi, pozinkovaná
Materiál izolácie	PP