



# Elektromagnetický ventil

## VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S

číslo dielca: 8049882

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Typ ovládania	elektrický
Veľkosť ventilu	31 mm
Štandardný menovitý prietok	1.600 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Spôsob ochrany	IP65 so zásuvkou podľa IEC 60529
Menovitá hodnota	8,1 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Prekrytie	Pozitívne prekrytie
b-hodnota	0,37
C-hodnota	7,03 l/sbar
Čas prepnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Max. pozitívny testovací impulz s logikou 0	2.500 µs
Max. negatívny testovací impulz s logikou 1	1.100 µs
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 3,3 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	392 g
Elektrická prípojka	Prípojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Typ upevnenia	na montážnu lištu s priebežným vŕtaním Voliteľný:
prípoj dýchacieho otvoru	nezachytený
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8

charakteristický znak	Hodnota
Pneumatická přípojka 3	G3/8
Pneumatická přípojka 4	G3/8
Pneumatická přípojka 5	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál posúvača	Hliníková tvárna zliatina