


Spojovacie vedenie NEBV-C1SW2L-P-K-10-N-LE2-S9

číslo dielca: 8032627

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zobrazenie stavu signálu	žltá LED
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	440 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka, úzka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	otočiteľné o 180°
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so stredovou skrútkou M2,5
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 26,4 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Nárazová pevnosť	2,4 kV
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 52 mm
Priemer kábla	5,2 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,1 mm
Káblové usporiadanie	2x0,75
Nominálny prierez vodiča	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý

charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba púzdra	čierny
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ
Materiál tesnení	HNBR
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi, pozinkovaná
Materiál izolácie	PVC