


Výložníková os ELCC-TB-KF-90- -

číslo dielca: 8060573

FESTO



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
účinný priemer hnacieho pastorku	50,93 mm
Pracovný zdvih	50 ... 2.000 mm
Velkosť	90
Zdvihová rezerva	0 ... 2.000 mm
Rozstup ozubeného remeňa	5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická konzolová os
Maximálne zrýchlenie	30 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Presnosť opakovania	±0,05 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	2.667,9E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lz	2.049,49E+03 mm ⁴
Max. prevodový moment	33 Nm
Max. sila Fy	13.957 N
Max. sila Fz	13.523 N
Maximálny moment Mx	167 Nm
Maximálny moment My	1.300 Nm
Maximálny moment Mz	1.233 Nm
Max. tlačná sila Fx	1.200 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	62,9 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	6,5 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	55,2 kgcm ²
Konštanta posuvu	160 mm/U
Referenčná hodnota, prevádzkový výkon	5.000 km
Interval mazania, závisí od zdvíhu	1.000 km
Pracovné zaťaženie pri nulovom zdvíhu s dvoma pohonmi	9.208 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	5.487 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	97 g
Hmotnosť dodatočného vozíka	2.997 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	15.713 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	97 g
Základné zaťaženie pri nulovom zdvíhu s dvoma pohonmi	22.431 g
Materiál koncovej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hlavy pohonu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál vodiacej lišty	Oceľ na valivé ložiská, potiahnutie Corrotect
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál vozíka	Hliníkový odliatok, eloxovaný
Materiál upevňovacieho dielu ozubeného remeňa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál ozubeného remeňa	Polychlóropren so sklenenými vláknami a nylónovým poťahom Polyuretán s oceľovým kordom a textilným poťahom Polyuretán s oceľovým kordom