


# Prípojovacia doska VABS-P12-S-M5-P3

číslo dielca: 8068637

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	25 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Špeciálne vlastnosti	kompatibilné s kyslíkom podľa DIN EN 1797
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak	0 ... 1,7 bar
Štandardný menovitý prietok	$\geq 27$ l/min
Štandardný nominálny prietok 2-3	$\geq 28$ l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertné plyny Kyslík
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním Maximálna veľkosť častí 5 $\mu$ m
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Teplota média	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 70 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP00
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Pneumatický prípoj 2S	M5
Pneumatická prípojka 3	M5
Pneumatická prípojka 5	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná