

# Škrtiaci spätný ventil VFOE-LE-T-R18-Q4

číslo dielca: 8068734

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odfukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	R1/8
Typ ovládania	manuálny
Nastaviteľný prvok	Otočné tlačítko s aretáciou
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	150 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	90 ... 150 l/min
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT
montážna poloha	ľubovoľný
Veľkosť kľúča	13 mm
Možnosť kývného pohybu	360° / nie je povolený stály kývný pohyb
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,02 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,2 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	2,9 ... 145 psi
Menovitý prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Menovitý prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	240 ... 300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	9,5 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PBT
Materiál dynamických tesnení	HNBR
Materiál závitového čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál uvoľňovacieho krúžku	PBT
Materiál statických tesnení	NBR