


Elektromagnetická cievka

VACF-B-K1-1-10-EX4-M

číslo dielca: 8059806

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Minimálny čas pritiahnutia | 10 ms |
| Spínacia doba | 100 % |
| Charakteristická hodnota cievky | 24 V DC: 4,36 W |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X |
| ATEX- kategória plyn | II 2G |
| ATEX- kategória prach | II 2D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex mb IIC T5 Gb |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex mb IIIC T95°C Db |
| Ex-Teplota okolia | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-C1-L |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -30 ... 40 °C |
| Hmotnosť výrobku | 170 g |
| Elektrická prípojka | 3-žilový Kábel s voľným koncom |
| Dĺžka kábla | 10 m |
| Nominálny prierez vodiča | 0,75 mm ² |
| Typ upevnenia | s ryhovanou maticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Hliník Epoxidová živica Meď Oceľ |
| Materiál vinutia | Meď |