

Autonómny lisovací systém YJKP

číslo dielca: 8077950

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Lisovacia sila	0 ... 17 kN
Pracovný zdvih	100 ... 400 mm
Dĺžka kabla	5 ... 15 m
Snímacia frekvencia	1.000 Hz
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
montážna poloha	ľubovoľný
Typ motora	Servomotor
Maximálne zrýchlenie	2 m/s ²
Spínacia doba	100 %
Rýchlosť vysúvania	0 ... 250 mm/s
presnosť FS	0,25 %FS
Maximálna užitočná záťaž	19,5 ... 95 kg
Hmotnosť výrobku	5,5 ... 66,7 kg
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP20
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III