


# Modul digitálnych vstupov CPX-AP-I-4DI-M8-3P

číslo dielca: 8086605

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	30 mm x 102,5 mm x 35 mm
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	81 g
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Poznámka ku krytiu	Nepoužitie prípoje uzatv.
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Max. dĺžka vedenia	30 m vstupy 50 m systémová komunikácia
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
KC značka	KC-EMV
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oddelenie vydávajúce certifikát	UL E239998
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA PC Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál O-krúžku	FPM
Diagnostika cez LED	Diagnostika na modul Stav na kanál
Diagnostika cez internú komunikáciu	Skrat/preťaženie napájania snímača Prepätie - elektronika/snímače Podpätie - elektronika/snímače
Komunikačné rozhranie, funkcia	Systémová komunikácia XF10 IN
Komunikačné rozhranie, typ pripojenia	zásuvka
Komunikačné rozhranie, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie D podľa EN 61076-2-114
Komunikačné rozhranie, počet pólov/žíl	4
Komunikačné rozhranie, protokol	AP
Komunikačné rozhranie, tienenie	áno
Napájanie elektrickým napätím, funkcia	Prichádzajúca elektronika/snímače a záťaž
Napájanie, typ pripojenia	Zástrčka
Napájanie, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Napájacie napätie, počet pólov/žíl	4
Poznámka k pracovnému napätiu	Sú potrebné sieťové diely SELV/PELV Všimnite si pokles napätia
Menovité prevádzkové napätie DC elektronika / snímače	24 V
Povolené výkyvy napätia pre elektroniku / snímače	± 25 %
Max. napájanie	2 x 4 A (požadované je externé istenie)

charakteristický znak	Hodnota
Vlastná spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí - elektronika/snímače	Typicky 32 mA
Premostenie pri výpadku prúdu	10 ms
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Elektrické pripojenie, vstup, funkcia	Digitaleingang
Elektrické pripojenie, vstup, typ pripojenia	4x zásuvka
Elektrické pripojenie, vstup, technológia pripojenia	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrické pripojenie, vstup, počet pólov/žíl	3
Počet vstupov	4
charakteristika vstupov	podľa IEC 61131-2, typ 3
Úroveň spínania	Signál 0: $\leq 5$ V Signál 1: $\geq 11$ V
vstupy logického obvodu	PNP (Pozitívne spínanie) 2-káblové snímače podľa IEC 61131-2 3-káblové snímače podľa IEC 61131-2
Čas ustálenia vstupu	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Poistenie vstupov (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý modul
Max. zvyškový prúd vstupov na jeden modul	0,8 A
Elektrická izolácia vstupov, kanál - kanál	nie
Elektrická izolácia vstupov, kanál - interná komunikácia	áno