

Guľový ventil VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

číslo dielca: 8089056

FESTO

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil s ručnou pákou
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Naváracia koncovka podľa ASME B16.11
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F03 F04
Vnútorňý priemer	12,5 mm
Menovitý priemer DN	10
Funkcia ventilu	2/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Odrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN podľa normy	7 Nm ASME B16.11 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 200 °C
Prietok Kv	22 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408/CF8M
Materiál sedlového tesnenia	PTFE, modifikované
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál gule	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408/CF8M
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	500 g
Osvedčenie	CRN
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou