

# Kompaktný valec ADN-S-16-15-A-P-A

číslo dielca: 8091667

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                                  | Hodnota   |
|--|---|
| Zdvih  | 15 mm   |
| priemer piesta   | 16 mm   |
| Tlmenie  | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                                       |
| montážna poloha  | ľubovoľný   |
| činnosť  | dvojčinný   |
| koniec piestnej tyče                                   | vonkajší závit  |
| Konštrukčné vyhotovenie                                | piest<br>piestna tyč  |
| Rozpoznanie polohy                                     | pre snímače koncových polôh   |
| Premenné   | jednostranná piestna tyč  |
| Pracovný tlak Mpa                                      | 0,1 ... 1 MPa   |
| Pracovný tlak  | 1 ... 10 bar  |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu              | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 1 - Nízke zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                                      | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota okolia   | 0 ... 60 °C   |
| Nárazová energia v koncových polohách                  | 0,15 J  |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 90 N  |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 121 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 11 g  |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu          | 4 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 42 g  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu                    | 18 g  |
| Typ upevnenia  | s priebežným vŕtaním<br>s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka                                   | M5  |
| Materiálový údaj                                       | zhoda s RoHS  |
| Materiál krytu   | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná  |
| Materiál dynamických tesnení                           | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiál telesa  | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná  |
| Materiál piestnej tyče                                 | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ   |