



Adaptívny tvarový uchopovač DHEF-20-A

číslo dielca: 8092533

FESTO

Dodatelné so štandardnými zdvihmi 5, 10, 15, 20, 25 alebo 30mm. Iné zdvihy na požiadanie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Vyhotovenie tvarovej membrány	Štandardný
Zdvih	66 mm
Min. uchopiteľný priemer	12 mm
Max. uchopiteľný priemer	38 mm
Typ pohonu	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia uchopovača	Adaptív.
Konštrukčné vyhotovenie	Tvarová membrána nútený postup činností
vedenie	Základné vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak, pohon guľového ventilu	1 ... 8 bar
Pracovný tlak membrány	0,07 ... 0,1 bar
Tlak pretrhnutia membrány	0,3 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	1 Hz
doba nábehu	290 ms
Čas priblíženia	270 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,29 kgcm ²
Referenčná hodnota - užitočná záťaž	1 kg
Hmotnosť výrobku	475 g
Typ upevnenia	podľa ISO 9409
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čiapočky	VMQ (Silikón)
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný