

Guľový ventil

VZBE-1-T-63-T-2-F0405-M-V15V15

číslo dielca: 8096667

FESTO

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	1 NPT
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F0405
Vnútorň priemer	25 mm
Menovitý priemer DN	25
Funkcia ventilu	2/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Odtrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN podľa normy	15 Nm ASME B1.20.1 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 200 °C
Prietok Kv	25,1 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál sedlového tesnenia	PTFE, modifikované
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál gule	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	1.100 g
Osvedčenie	CRN
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou