



Kábel enkódera NEBM-REG6-E-25-Q14N-REG6

číslo dielca: 8097202

★ Základný program

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Označovanie vedenia | Bez držiaka štítkov |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hrnatý |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Priamy |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Pripojovací obrazec RE |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 6 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 6 |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, tvar | hrnatý |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 2, výstup kábla | Priamy |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | Pripojovací obrazec RE |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 6 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 6 |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 30 V |
| Rozsah pracovného napätia AC | 0 ... 30 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 1,6 A |
| Nárazová pevnosť | 2 kV |
| Dĺžka kábla | 25 m |
| Vlastnosť vedenia | Suitable for energy chains |
| Testovacie podmienky kábla | Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Polomer ohybu, pevná montáž kábla | ≥ 55 mm |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla | ≥ 55 mm |
| Priemer kábla | 7,4 mm |
| Káblové usporiadanie | 2x0,51+4x0,205 |
| Nominálny prierez vodiča | 0,205 mm ² 0,51 mm ² |
| Menovitý prierez vodiča (AWG) | AWG20 AWG24 |
| Spôsob ochrany | IP20 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -40 ... 80 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -10 ... 80 °C |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| Materiál izolácie kábla | PVC |
| Farba káblového opláštenia | čierny |
| Materiál telesa | PVC |
| Farba púzdra | šedý |
| Materiál izolácie | PVC |