

Elektronický modul VMPA-FB-EMG-P5

číslo dielca: 8111882

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Diagnostika | Nízkonapäťový ventil Chyba v napájaní pomocného riadiaceho vzduchu Prekročenie intervalu merania času |
| Max. počet miest na ventily | 1 |
| Max. počet cievok ventilu | 1 |
| parametrizácia | Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Monitorovanie |
| Ochrana proti prepólovaniu | áno |
| Rozsah jednosmerného pracovného napätia elektronika/snímače | 18 ... 30 V |
| Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie | 21,6 ... 26,4 V |
| Vlastná spotreba prúdu pri záťažovom napätí | 5,5 mA |
| Vlastná spotreba prúdu pri pracovnom napätí | 12 mA |
| Maximálny počet výstupov | 1 |
| Maximálny počet vstupov | 1 |
| Nominálny záberový prúd na jednu cievku | 60 mA až do 30 ms |
| Menovitý prúd pri poklese prúdu | 22 mA po 30 ms |
| Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica | áno |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave) |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 20 g |
| Elektrické ovládanie | Fieldbus |
| Materiál telesa | POM |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |