


Kábel motora

NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

číslo dielca: 8113317

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	30
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	90°
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	31
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	31
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Nacvakávacie pripojenie
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 2, poznámka k výstupu kábla	90°
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	31
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	31
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Nacvakávacie pripojenie
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 50 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	0,5 A
Nárazová pevnosť	0,25 kV
Dĺžka kábla	0,2 m
Vlastnosť vedenia	pre dynamické aplikácie
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	0 mm
Poznámka k polomeru ohybu, pevnému uloženiu kábla	Ohnutelné jeden krát
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 25 mm
Káblové usporiadanie	31 žíl, odstup 0,5 mm
Nominálny prierez vodiča	0,0105 mm ²
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota skladovania	-25 ... 55 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PET
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi, pozinkovaná