


# Elektromagnetická cievka VACC-S13-11-K4-1-NM4A

číslo dielca: 8114078

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
požadovaný odber prúdu	16 mA
Trieda izolácie	H
Max. výkon vstupného signálu	1,2 W
Max. vstupné napätie	32 V
Max. vstupný prúd	0,2 A
Charakteristická hodnota cievky	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
účinná kapacita	zanedbateľne malá
účinná indukčnosť	zanedbateľne malá
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV 17.0043X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-Teplota okolia	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS