


Spojovacie vedenie NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

číslo dielca: 8115892

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	20
Hmotnosť výrobku	0,5 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec Q7
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Dvojžilové vedenie
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0,3 A
Nárazová pevnosť	1,2 kV
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Krytie	nie
Poznámka k prevádzke	Používať len s externou redukciou výkonu
Dĺžka kábla	0,1 m
Vlastnosť vedenia	Basic
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 11 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 16,5 mm
Priemer kábla	1,1 mm
Káblové usporiadanie	2x0,08
Nominálny prierez vodiča	0,08 mm ²
Menovitý prierez vodiča (AWG)	AWG28
Žilové konce	pocínované
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina
Materiál izolácie	PVC