


Paralelný uchopovač DHPC-L-25-A-NC-S-2

číslo dielca: 8116878

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 25 |
| Zdvih na uchopovaciu čelusť | 11 mm |
| Max. výmenná presnosť | 0,2 mm |
| Max. uhlová vôľa uchopovača ax, ay | 0 deg |
| Max. vôľa uchopovača Sz | 0 mm |
| Rotačná symetria | ≤ 0,2 mm |
| Presnosť opakovania, uchopovač | ≤ 0,02 mm |
| Počet uchopovacích prstov | 2 |
| Typ pohonu | pneumatický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | jednočinný zatvorený |
| funkcia uchopovača | paralelný |
| zaručenie uchopovacej sily | pri zatvorení |
| Konštrukčné vyhotovenie | Smer prípoja - bočný Plochá montáž palcov uchopovača páčka nútený postup činností |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie | 291,4 N |
| Pracovný tlak Mpa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi |
| Max. pracovná frekvencia uchopovača | 3 Hz |
| Min. čas otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 176 ms |
| Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 83 ms |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Uchopovacia sila na jednu uchopovaciu čelusť pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie | 145,7 N |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 2,18 kgcm ² |
| Max. sila na čelustiach uchopovača Fz statická | 127,5 N |
| Max. moment na čelustiach uchopovača Mx statický | 0,97 Nm |
| Max. moment na čelustiach uchopovača My statický | 1,94 Nm |
| Max. moment na čelustiach uchopovača Mz statický | 0,97 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 495 g |
| Typ upevnenia | Priame upevnenie pomocou priebežných dier Priame upevnenie pomocou závitů na montážnom ráme s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliník, eloxovaný |
| Materiál palcov uchopovača | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |