


# Paralelný uchopovač DHPC-...-10-A-

číslo dielca: 8116729

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	10
Zdvih na uchopovaciu čelusť	2 ... 4 mm
Max. výmenná presnosť	0,2 mm
Max. uhlová vôľa uchopovača ax, ay	0 deg
Max. vôľa uchopovača Sz	0 mm
Rotačná symetria	≤ 0,2 mm
Presnosť opakovania, uchopovač	≤ 0,02 mm
Počet uchopovacích prstov	2
Typ pohonu	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný jednočinný otvorený zatvorený
funkcia uchopovača	paralelný
zaručenie uchopovacej sily	bez
Konstruktívne vyhotovenie	Prípoj cez upevňovací čap Smer prípoja - bočný Smer prípoja - dole Plochá montáž palcov uchopovača páčka Bočná montáž palcov uchopovača Štandardná montáž palcov uchopovača nútený postup činností
vedenie	Guličkové vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Odporúčané pre výrobné zariadenia na výrobu Li-ion batérií
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	39,2 ... 51,2 N
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	32,8 ... 43 N
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	3 Hz
Min. čas otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	13 ... 31 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	15 ... 31 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jednu uchopovaciu čelusť pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	19,6 ... 25,6 N

charakteristický znak	Hodnota
Uchopovacia sila na jednu uchopovaciu čelusť pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	16,4 ... 21,5 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,04 ... 0,069 kgcm <sup>2</sup>
Max. sila na čelustiach uchopovača Fz statická	29 N
Max. moment na čelustiach uchopovača Mx statický	0,13 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača My statický	0,27 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača Mz statický	0,13 Nm
Hmotnosť výrobku	49 ... 74 g
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou priebežných dier Priame upevnenie pomocou závitú na montážnom ráme s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M3 M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný
Materiál palcov uchopovača	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ