

Paralelný uchopovač DHPC-L-16-A-B-1

číslo dielca: 8116807

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Zdvih na uchopovaciu čelist'	6 mm
Max. výmenná presnosť	0,2 mm
Max. uhlová vôľa uchopovača ax, ay	0 deg
Max. vôľa uchopovača Sz	0 mm
Rotačná symetria	≤ 0,2 mm
Presnosť opakovania, uchopovač	≤ 0,02 mm
Počet uchopovacích prstov	2
Typ pohonu	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia uchopovača	paralelný
zaručenie uchopovacej sily	bez
Konštrukčné vyhotovenie	Smer prípoja - dole páčka Bočná montáž palcov uchopovača nútený postup činností
vedenie	Guličkové vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Odporúčané pre výrobné zariadenia na výrobu Li-ion batérií
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	125,4 N
Celková uchopovacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	107,8 N
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Max. pracovná frekvencia uchopovača	3 Hz
Min. čas otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jednu uchopovaciu čelist' pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	62,7 N
Uchopovacia sila na jednu uchopovaciu čelist' pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	53,9 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,215 kgcm ²
Max. sila na čelustiach uchopovača Fz statická	49 N
Max. moment na čelustiach uchopovača Mx statický	0,34 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača My statický	0,68 Nm
Max. moment na čelustiach uchopovača Mz statický	0,34 Nm
Hmotnosť výrobku	124 g
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou priebežných dier Priame upevnenie pomocou závitů

charakteristický znak	Hodnota
	s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný
Materiál palcov uchopovača	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ