


Konštrukčná zostava adaptéra DADG-AK-F9-1

číslo dielca: 8125947

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	1
podľa normy	VDI/VDE 3847-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Menovitý pracovný tlak	0,6 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	87 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Tlakový rosný bod 10°C pod teplotou okolia popr. Média Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	187 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál adaptéra	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál dosky adaptéra	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál tesnení	NBR
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ