


Elektromagnetická cievka

VACN-N-K1-1-10-EX4-M

číslo dielca: 8141606

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	F
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 2,6 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Oddelenie vydávajúce certifikát	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex mb IIC T6 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Ex-Teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	762 g
Elektrická prípojka	kábel
Priemer kábla	7 mm
Dĺžka kábla	10 m
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál vinutia	Med'