


Obslužné zariadenie CDPX-X-E2-W-10-EX2

číslo dielca: 8155221

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	265 mm
Zástavbová hĺbka	17 mm
Výška	138 mm
Dĺžka	34 mm
Max. hrúbka predného panelu	17 mm
Reálny čas	áno
Podporované PLC protokoly	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odchýlka reálneho času	< 100 ppm pri 25°C
Počet farieb	16 M
Zobrazenie	S podsvietením
Typ zobrazenia	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	10,1"
Záložná batéria	Li batéria, dobijateľná
Rozlíšenie displeja	1 280 x 800 pixelov
Spotreba elektrickej energie	14 W
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-30 ... 80 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 55 °C
Poznámka k teplote okolia	pri vertikálnej montáži
Hmotnosť výrobku	1.200 g
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd
Typ upevnenia	VESA-rozhranie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	Designer Studio
CPU Dáta	1 GB RAM