

Audit energetickej účinnosti stlačeného vzduchu

GFAA-AA-2

číslo dielca: 8159957

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|---|
| Konštrukčné vyhotovenie | 4 - 6 kompresorov |
| Rozsah služby | Analýza výroby stlačeného vzduchu na 4 až 6 kompresoroch: Spotreba energie/dodávaný objem/tlak/vyťaženosť Analýza rozvodu vzduchu: Meranie tlaku na minimálne dvoch miestach spotreby a výpočet tlakových strát Analýza pneumatických aplikácií: Vizuálna kontrola výrobného zariadenia so zisťovaním únikov a detailnou analýzou energetickej účinnosti pneumatickej aplikácie na minimálne dvoch zvolených výrobných bunkách (podľa zložitosti) Detailná analýza potenciálu úspory energie a odporúčanie opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti. Dokumentácia výsledkov podľa DIN EN ISO 11011 Koncept pre monitorovací systém stlačeného vzduchu Meranie a analýza prípravy stlačeného vzduchu na mieste výroby: Rozmery/kapacita sušenia/meranie kvality stlačeného vzduchu (zostatková voda a olej) |
| Množstvo práce na mieste | 2,5 dňa |
| Dodanie služby | 8 - 10 dní po odsúhlasení |