

Kontrolér pre servomotory CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

číslo dielca: 8168593

Novinka

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Spôsob ochrany	IP00
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
spriahnutie prevádzkovej zbernice	Ethernet
Počet digitálnych logických vstupov	9
Počet digitálnych logických výstupov 24 V DC	19
Prípojka zbernice	zásuvka
Pracovný režim riadiacej jednotky	Priama prevádzka Referenčný pohyb Riadená prevádzka (Open-loop operation)
väzba procesu	Pohony s funkciou polohovania
Pracovné napätie	20,4 - 30 V DC
Menovité napätie DC	24 V
Dovolený rozsah napätia logiky	± 10 %
Menovité napätie, napájanie záťaže DC	24 V
Povolený rozsah, napájanie záťaže	± 10 %
Prúdová zaťažiteľnosť jedného výstupu	4.450 mA
Ukazovatele stavu	LED (Stav)
Ethernet, počet	1
Ethernet, podporované protokoly	TCP/IP
USB-rozhranie	USB 2.0
Pamäťové médium	microSD
Celkový počet osí	6
Spínacie metódy	TCP/IP
Podporovaná kinetika	3-osé portály X-Y-Z
Prenosová rýchlosť	10/100 Mbit/s
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-Rozhranie	RJ 45 (zásuvka, 8-pinová)
Vlastnosti digitálnych logických výstupov	konfigurovateľný galvanicky neoddelené