


# Jednotka úpravy vzduchu MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B

číslo dielca: 8176526

Novinka

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                                    | Hodnota  |
|--|--|
| Velkosť  | 4  |
| Typový rad   | MS   |
| montážna poloha  | vertikálny +/- 5°  |
| Ukazovateľ tlaku   | Pripravené pre G1/8  |
| Pracovný tlak Mpa  | 0,1 ... 1 MPa  |
| Pracovný tlak  | 1 ... 10 bar   |
| Menovitý prietok odfuku 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min  |
| Štandardný menovitý prietok                              | 1.700 l/min  |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                     |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu                | Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                       | 1 - Nízke zaťaženie koróziou   |
| LABS - konformita  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033                          | F1a  |
| Teplota skladovania                                      | -5 ... 50 °C   |
| Teplota média  | -5 ... 50 °C   |
| Teplota okolia   | -5 ... 50 °C   |
| Hmotnosť výrobku   | 470 g  |
| Typ upevnenia  | zabudovanie vedenia<br>s upevňovacím uholníkom<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný: |
| Materiálový údaj   | zhoda s RoHS   |