

Manipulačný modul EHMZ-ELCC-60-TB-KF-

číslo dielca: 8179239

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
účinný priemer hnacieho pastorku	30,558 mm
Pracovný zdvih	200 ... 800 mm
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Predĺženie ozubeného remeňa	0,17 %
Rozstup ozubeného remeňa	3 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s ozubeným remeňom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Presnosť opakovania	±0,05 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila F _x	300 N
Konštanta posuvu	96 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS